



|                |                        |                   |           |
|----------------|------------------------|-------------------|-----------|
| メーカー名          | (株) コメットカトウ            |                   |           |
| 製品名            | 電磁調理器                  |                   |           |
| 型式             | CIH-96-□□L             |                   |           |
| 寸法<br>(mm)     | 幅                      | 奥行                | 高さ        |
|                | 外形                     | 900               | 600       |
| 本体高さ調整幅        | 435~470mm              |                   |           |
| <製品仕様>         | 定格消費電力                 | 使用電源              | ブレーカ容量    |
| CIH-96-66L     | 12kW                   | 三相 200V×2         | 30A×2     |
| CIH-96-65L・56L | 11kW                   | 三相 200V×2         | 20A・30A×1 |
| CIH-96-55L     | 10kW                   | 三相 200V×2         | 20A×2     |
| CIH-96-63L・36L | 9kW                    | 三相 200V×2         | 20A・30A×1 |
| CIH-96-53L・35L | 8kW                    | 三相 200V×2         | 20A×2     |
| CIH-96-33L     | 6kW                    | 三相 200V×2         | 20A×2     |
| 接続             | 電気                     | 三相AC200V 50/60Hz  |           |
|                |                        | 4心 3.5sq 端子R3.5-5 |           |
| 定常時最大電流        | 3kW:9A 5kW:15A 6kW:18A |                   |           |
| 本体重量           | 63kg                   |                   |           |
| 安全装置           | 空焚き検知機能、小物検知機能         |                   |           |

| No | 品名       | 材質               | 備考         |
|----|----------|------------------|------------|
| 1  | トッププレート  | セラミック            | t5×340×400 |
| 2  | 甲板       | SUS430 t1.5      | No.4       |
| 3  | バックガード   | SUS430 t1.5      | No.4       |
| 4  | 操作パネル    | ポリエステル           |            |
| 5  | 前化粧板     | SUS430 t1.0      | No.4       |
| 6  | 脚ベース     | 鋳鉄               |            |
| 7  | 脚パイプ     | SUS430T φ38×t1.2 |            |
| 8  | 調節脚      | SUS304他          |            |
| 9  | フィルターカバー | SUS430 t1.0      | No.4       |
| 10 | 出力調整つまみ  |                  |            |
| 11 | 横板       | SUS430 t1.5      | No.4       |

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。